



**FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss**  
**Фланцевые соединители**  
**FKV 49-0.3M/14.5/C1117**




- Тип: Розетка M12
- Ввинчиваемая резьба 1/2"-14 NPT
- Фланцевый корпус из нержавеющей стали
- 4-конт., длина провода 0,3 м
- Для использования с FOUNDATION Fieldbus

**Конфигурация контактов**



**Подключение FOUNDATION™ fieldbus**



<b>Тип</b>	FKV 49-0.3M/14.5/C1117
<b>ID №</b>	U-03490
<b>Разъем А</b>	Гнездовой разъем, M12 × 1, С многожильным проводом, А-Кодировка
<b>Кол-во контактов</b>	4
<b>Подложка контактов</b>	Пластмасса, TPU, Желтый
<b>Фланцевый корпус</b>	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316), Пассивированный
<b>Тип монтажа</b>	Монтаж на передней панели
<b>Резьбовое уплотнение</b>	1/2"-14 NPT
<b>Тип соединения</b>	Проводное соединение
<b>Механический срок службы</b>	> 100 Циклы коммутации
<b>Степень загрязненности</b>	3
<b>Класс защиты</b>	IP68, (привинчены друг к другу)
<b>Сетевой протокол</b>	Полевая шина FOUNDATION
<b>Длина кабеля</b>	0.3 м, (Отклонение: +50 мм) м
<b>Изоляция жил</b>	PVC (ПВХ)
<b>Поперечное сечение проводника</b>	4 x 0.8 мм <sup>2</sup>
<b>Цвета проводов</b>	BU, BN, GY, GNYE
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
<b>Номинальное напряжение</b>	250ВВ
<b>Ток</b>	4АА
<b>сопротивление изоляции</b>	≥ 10 <sup>9</sup> Ом
<b>прямое сопротивление</b>	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
<b>в состоянии покоя</b>	-40°C...+105°C°C
<b>в движении.....</b>	-40°C...+105°C°C
<b>Примечание:</b>	
<b>Примечание:</b>	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.